

Balanza | HY-918 POS



MORESCO HY-918 POS

Nuestra nueva serie de Balanza Moresco Modelo Hy918 incluye mas de 15 años de desarrollo y actualización la cual le permite ser compatible cada software de Facturación POS del mercado Colombiano


Modelo	Mavin HY-918		
Cap. Maxima	10 kg	15 kg	30 kg
Division de Escala	1 g	5 g	10 g
Escala Verificacion	2 g	10 g	20 g
Clase de Exactitud	(III)	(III)	(III)
Unidad de Medida	Sistema Internacional (kilogramo)		
Pantalla Indicación	Doble Pantalla 16 Dígitos LED 7 Segmentos Anodo Comun		
Teclado	24 Pulsadores Mecánicos tipo Micro SW		
Tara	1/3 Capacidad Maxima Sustractiva		
Temperatura Operacion	0°C ~ 40°C		
Humedad Maxima	10% ~ 80% Humedad Relativa		
Fuente de Poder	110V AC 60 Hz		
Bateria	4 VDC 4.5AH		
Carcasa	ABS Plastico		
Memorias Precios	7 Memorias Directas		
Puerto Comunicacion	RS-232 Interface		
Modos POS	Multiprotocolos Variables (9600 o 4800)		
Dimensiones Caja	37cm x 36cm x 14cm		

Características

- Alta Resolución de Pesaje
- Compatible con Caja Registradora Mavin
- Pantalla para Vendedores y Clientes
- Bateria Recargable
- Cable de Poder 110V AC
- Interface RS-232 Multiprotocolos
- Velocidad de Transmision 9600 o 4800
- Compatible sistemas POS
- Emulacion BBG, Torrey, Clever
- Emulacion Digital POS, CAS PD 2
- Cable RS-232 1.2m + Cable USB Ch340
- Compatible Abarrotes

Compatible con todos los Software POS

- Gracias a sus multiples protocolos de comunicacion POS, esta balanza es instalable a cualquier software POS. Cuentas con el Soporte de PVCOM lo cual hace que se integre a cualquier POS por emulacion de Teclados, Puertos Virtuales COM y KeyPads Digitales



Multiples Protocolos Incluidos (Desarrollo Colombiano)


Compatible con Caja Registradora Mavin

- Compatible con las cajas registradora Mavin C-280 Puerto RS-232 Version 7.14 Moresco Mavin (Protocolo 96813C)




Procedimiento Especifico de Prueba (Ajuste Inicial)

- A todas nuestras balanzas se les realiza Ajuste inicial para garantizar que tu equipo sale con la unidad de medida correcta y con los parametros necesarios para la verificacion Inicial por el OAVM



Certificados Adicionales (Opcionales \$\$)

- Por un valor extra puedes adquirir la documentación completa, Certificados de Calibración acreditados bajo un laboratorio de Metrología Legal (ONAC) esto solo si la deseas utilizar en actividades comerciales o sanitarias.



Declaración de conformidad

Certificado de Puesta en Marcha

Certificado de Calibracion